



<- She-P, vakio malli



<- She-P versio 3.0. Uusi muotoilu (esim. jos vakio on liian lyhyt) Takana väistö persreialle, edestä pidempi. Huom! alapään koko ja anatomia vaihtelee, on yksitölliistä kumpi malli sopii paremmin. Varastoimme kumpaakin mallia.

**PirkkoSetti ;**

**SL She-P Kit + SL Balanced P-valve pukuun asennettuna! 416€**

**SL She-P Kit ;**

She-P (vakio tai 3.0), pikaliitin, jatkopala pissiletkaa, oranssit tulpat, Urobond V 88ml (iso pullo!), liimanpoistopyyhkeitä 25+25, teippiirulla **285€**

**She-P spares ;**

She-P 127€

She-P 3.0 127€

Pikaliitin & jatkopala 25€

Teippi 9m 10€

117 Tulppa She-p:n pikaliittimeen 10€

Oranssi tulppa : 172 uros 2€

173 naaras 2€

**Liimanpoistoaineet ;**

Convatec AllKare pyyhkeet (50kpl) 38€

Smith&Nephew pyyhkeet (50kpl) 39€

S&N Uni-Solve liimanpoistoaine 236ml pullo 33€



<- S&N Uni-Solve liimanpoistoaine 8oz (236ml) pullo

**Pee Valves ;**

SL BPV SukellusLuola Balanced P-valve 136 €

tai pikaliittimellä 161 €

SL PV SukellusLuola P-valve 120€

tai pikaliittimellä 145 €

46000 DIR ZONE Balanced P-valve 83 €



118 Liitin, perusmalli

**P-valve spares ;**

SS P-bolt P-valve Bolt 19€

118 Liitin (perusmalli) 7€

PQD Quick Disconnect (pikaliitin) 27€

PQDM Male part of Quick Disconnect 8€

CHV Check valve 9€

CHVJ Check valve (jousikuormitt.) 18€

T-piece 7€

P-tubing Tubing Replacement 60cm 16€

35.100.008 Service kit for LM Tinkle valve 12€

PQDM Male part of PQD



PQD Quick Disconnect (male+female), naaraspuolisko sulkeutuu kun pikaliitin avataan.



<- P-bolt P-valve Bolt

**UltraFlex silikonikumi (koot 25, 29, 32, 36), 2,8 €/kpl,**

tai isompi erä:

100kpl 225€ / 50kpl 118€ / 30kpl 74€



<- UltraFlex



35.100.008 Service kit for LM Tinkle valve



T-piece

CHV -> Check Valve



CHVJ Check Valve (jousikuormittainen)



SL PV SukellusLuola P-Valve (pikaliittimellä). Lisätty yksisuuntaisventtiili kortsupäähän

SL BPV SukellusLuola Balanced P-Valve, jousikuormittainen yksisuuntaisventtiili balansoinnissa.



<- SukellusLuola pissiventtiilin läpivienni

Yleensä läpiviennit tiivistetään puvun sisäpintaan. Loitsikan sisäpintaa vasten on konstikasta tehdä vedenpitävää liitosta. SukellusLuola malleissa ulkopuolen mutteri on samaa puuta laipan kanssa ja tiivistys myös puvun ulkopinnan kumiin on helppoa.

Malliston vaihtoehdot on koottu komponenteista joita voi yhdistellä eri tavoin. Malleja voi räätälöidä ja hinta koostuu lähinnä käytettävistä komponenteista.